

Fræset fil, fladstump, grov, Længde uden angel: 250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	519110 250
GTIN	2050001696199
Artikelklasse	56B

Beskrivelse

Udførelse:

File med fræsede spor udmærker sig ved særlig **skarphed**, skær, der er fræset i hel længde, og optimalt formede spånrum. Derved føres også spåner af blødt og smørende materiale sikkert væk. **Stopper ikke til.**

Flad/stump, fræset på 3 sider.

Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	250 mm
Tværsnit	26×7 mm
Finhedsgrad	grov
Skærafstand ca.	3 mm
Form	A
Produktnavnsegenskab	grov
Norm	DIN 7264
Til materiale	lette og bløde metaller, kunststoffer, træ, horn, læder osv.
Produkttype	Fræset fil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Alu Mg	egnet
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet
GG (G)	betinget egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet

Tilbehør

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
Kunststofhefte Samlet længde 125 mm	519510 125
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519510 110
Kunststofhefte Samlet længde 120 mm	519550 120
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 140 mm	519400 140
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20