



Karosserifil 350×36×4,7 mm, Fortanding: 1



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 519200 1 |
| GTIN | 4007220016237 |
| Artikelklasse | 53B |

Beskrivelse

Udførelse:

Skær på begge sider, fræset i hel længde; oversiderne **konvekse** – det **forhindrer ridser** som følge af filens kant mod emnet. Den særlige skærform og den positive spånvinkel sikrer høj fileydelse.

Hugget konvekst på to sider.

Anvendelse:

Pladebearbejdning af enhver art, især i **bil-** og **karosseriindustrien** og ved **reparationer**. **Med disse karosserifile opnås furefrie, glatte overflader, der kan lakeres uden polering.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|--------------|
| Skærafstand ca. | 2,9 mm |
| Fortanding | 1 |
| Finhedsgrad | grov |
| Tværsnit | 36×4,7 mm |
| Samlet længde | 350 mm |
| Produkttype | Karosserifil |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm | 576000 115X40 |

| | |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Justerbar holder til karosserifil 350 mm Type KFH350 | 519215 KFH350 |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm | 576000 80X20 |