



Nøglefil, hugning 2 Længde 100 mm, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	518700 5
GTIN	4009215094459
Artikelklasse	56B

Beskrivelse

Udførelse:

Nøglefile fremstilles på automatiske præcisionsmaskiner. De **garanterer stor fileydelse og lang standtid**. Råemnerne er stansede og slebne og forsynes ved hjælp af specialmaskiner med en præcis hugning med jævn tykkelse og dybde. De færdige file har en ideel tandform, som alle er tilpasset filtypen. Nøglefilene garanterer en glat flade.

Bemærk:

Filehåndtag, se nr. 519600, 519400, 519510 og 519550.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	trekant
Tværsnit	5 mm
Norm	DIN 7283
Produkttype	Nøglefil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		

GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet

Tilbehør

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 95 mm	519600 95
Kunststofhefte Samlet længde 90 mm	519510 90
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm	519400 100
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 80 mm	519400 80
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519550 100