

Fræset fil, fladstump, grov, Længde uden angel: 350mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	519110 350
GTIN	2050001696212
Artikelklasse	56B

Beskrivelse

Udførelse:

File med fræsedede spor udmærker sig ved særlig **skarphed**, skær, der er fræset i hel længde, og optimalt formede spånrum. Derved føres også spåner af blødt og smørende materiale sikkert væk. **Stopper ikke til.**

Flad/stump, fræset på 3 sider.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit	36×7 mm
Længde uden angel	350 mm
Finhedsgrad	grov
Skærafstand ca.	3 mm
Form	A
Produktnavnsegenskab	grov
Norm	DIN 7264
Til materiale	lette og bløde metaller, kunststoffer, træ, horn, læder osv.
Produkttype	Fræset fil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Alu Mg	egnet
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet
GG (G)	betinget egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet

Tilbehør

Filegreb af hårdt træ Samlet længde 160 mm	519400 160
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststofhefte Samlet længde 120 mm	519550 120
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Kunststofhefte Samlet længde 125 mm	519510 125
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40