

**Nøglefil, hugning 2 Længde 100 mm, Type: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	518700 7
GTIN	4009215081404
Artikelklasse	56B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Nøglefile fremstilles på automatiske præcisionsmaskiner. De **garanterer stor fileydelse og lang standtid**. Råemnerne er stansede og slebne og forsynes ved hjælp af specialmaskiner med en præcis hugning med jævn tykkelse og dybde. De færdige file har en ideel tandform, som alle er tilpasset filtypen. Nøglefilene garanterer en glat flade.

**Bemærk:**

Filehåndtag, se nr. 519600, 519400, 519510 og 519550.

**Teknisk beskrivelse**

Tværsnit	10×0,8 mm
Formbeskrivelse	flad stump ekstra tynd
Norm	DIN 7283
Produkttype	Nøglefil

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		

GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet

## Tilbehør

Kunststofhefte Samlet længde 90 mm	519510 90
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 95 mm	519600 95
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm	519400 100
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 80 mm	519400 80
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519550 100