



## LED-koldlyskilde, Type: F1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	492242 F1
GTIN	2050002047051
Artikelklasse	49K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Meget lyskraftig koldlyskilde, der kan dæmpes, med langtidsholdbar (>30000 h) og energibesparende LED-teknologi (5800 K). Robust metalhus, kan stables solidt og stabilt. ESD-bøsning til afledning af statisk elektricitet. Ekstremt høje lysdioder ved lyspunkter. Passivkøling, lydløs og vibrationsfri.

#### Leveringsomfang:

LED-koldlyskilde, dobbelt svanehalsslyleder (Ø 4,5 mm, længde 550 mm) med integrerede fokuslinser. Inklusive international strømforsyning (100 – 240 V).

#### Specialtilbehør:

Halogenfilter nr. 492244 str. FILTER, fodkontakt nr. 492244 str. SWITCH og tværsnitsomformer nr. 492244 str. LINE.

#### Bemærk:

Andre lysledere, farvefiltre, andet spaltringlys og tilbehør fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	0,5 kg
Energiforsyning	Med kabel
Afgivet effekt nogenlunde som halogen	100 W
Effektforbrug	22 W

Farvetemperatur	5800 K
Totalbredde	110 mm
Samlet højde	175 mm
Samlet længde	196 mm
Belysningsstyrke	350 lm
Produkttype	Belysningsenhed til målemidler

---

## Tilbehør

Tilbehør til LED-koldlyskilder Type SWITCH	492244 SWITCH
Tilbehør til LED-koldlyskilder Type LINE	492244 LINE
Tilbehør til LED-koldlyskilder Type FILTER	492244 FILTER