



LED-koldlyskilde, Type: F3000



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	492242 F3000
GTIN	4045197578235
Artikelklasse	49K

Beskrivelse

Udførelse:

Meget lyskraftig koldlyskilde, der kan dæmpes, med langtidsholdbar (>30000 h) og energibesparende LED-teknologi (5800 K). Robust metalhus, kan stables solidt og stabilt. ESD-bøsning til afledning af statisk elektricitet. Ekstremt høje lysdioder ved lyspunkter. Kan fjernbetjenes vha. fodkontakt eller USB, ekstremt støjsvag ventilator. Shutter-funktionalitet. Mulighed for lodret drift.

Mulighed for halogenfilter, der simulerer halogenlys 3500 K.

Leveringsomfang:

LED-koldlyskilde, dobbelt svanehalsslysleder (Ø 4,5 mm, længde 550 mm) med integrerede fokuslinser. Inklusive netkabel EU.

Specialtilbehør:

Halogenfilter nr. 492244 str. FILTER, fodkontakt nr. 492244 str. SWITCH og tværsnitsomformer nr. 492244 str. LINE.

Bemærk:

Andre lysledere, farvefiltre, andet spaltringlys og tilbehør fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vægt	3,8 kg
Energiforsyning	Med kabel
Effektforbrug	65 W

Afgivet effekt nogenlunde som halogen	> 150 W
Farvetemperatur	5800 K
Totalbredde	170 mm
Samlet højde	98 mm
Samlet længde	196 mm
Belysningsstyrke	640 lm
Produkttype	Belysningsenhed til målemidler

Tilbehør

Tilbehør til LED-koldlyskilder Type FILTER	492244 FILTER
Tilbehør til LED-koldlyskilder Type LINE	492244 LINE
Tilbehør til LED-koldlyskilder Type SWITCH	492244 SWITCH