

**Videoendoskoper med sonde fleksibel, Ø 5,5 mm, Sondelængde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	492925 2000
GTIN	4045197511812
Artikelklasse	42L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Basisenhed med 3,5 tommer LCD-skærm. Zoomtilstand (1,5x), billed- og videooptagelser kan lagres på SD-hukommelseskort. USB- og AV-udgang til dataoverførsel. Integreret, genopladeligt lithium-ion-batteri (3,7 V).

**Leveringsomfang:**

Robust, vand- og støvtæt transportkuffert. SD-hukommelseskort, strømforsyning (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) nr. 492958, USB-datakabel, AV-kabel, rengørings sæt, Li-ion-akku nr. 492926. Inklusive 1 sonde nr. 492938 str. 2000 (IP67), sondespejl, der kan skrues på, nr. 492950 (70°; 90°; 110°) og magnet.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	207 mm
Sondelængde	2000 mm
Vægt	0,558 kg
Bredde	118 mm
Fokuseret dybdeskarphed	16 – 60 mm

Displayopløsning	320×240 px
Højde	38 mm
Kameraopløsning	640×480 px
Optagelsesformat	JPEG / AVI (30 fps)
Driftstemperatur	0 - 50 °C
Energiforsyning	Med kabel
Sonde-Ø	5,5 mm
Produkttype	Endoskop

---

## Tilbehør

Netadapter til endoskop	492958
Endoskopsonde, fleksibel Sondelængde 2000 mm	492940 2000
Endoskopsonde, fleksibel Sondelængde 2000 mm	492938 2000
Endoskopsonde, halvstiv Sondelængde 1000 mm	492936 1000
Endoskopsonde, kan vinkles, fleksibel Sondelængde 1000 mm	492942 1000
Li-ion-batteri	492926
Endoskopsonde, halvstiv Sondelængde 1000 mm	492934 1000