

HOLEX**Videoendoskoper med målefølervisning og sonde fleksibel, Ø 5,5 mm,
Sondelængde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	492928 2000
GTIN	4045197565419
Artikelklasse	42L

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed med 3,5" LCD-skærm og 2 m lang, fleksibel sonde (Ø 5,5 mm, synsvinkel 0°). Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål. Zoomtilstand (2x), spejltilstand (Mirror). Billedåbningsvinkel 60°, kontrast- og lysterkeregulering, sort-hvid-billedtilstand til meget kontrastrege billeder, billed- og videooptagelser kan gemmes på SD-hukommelseskort, USB- og AV-udgang til data- og billedoverførsel. Sonde med lysstærke LED'er i 0° retning fremad og LED'er i siden i 90° blikretning.

Side-LED-tilstand: Ved anvendelse af sondespejlet (110°), der kan skrues på, fjernes forstyrrende refleksioner i billedet ved at aktivere LED'erne i siden.

Måleraster-tilstand: Måling af et objekt på skærmen i forbindelse med måleføler. Målefeltstørrelse 20x15 mm.

Belysningstilstand: Betjeningskaster til aktivering og deaktivering af billedets lysstyrke. Til anvendelse i store hulrum og/eller meget mørke omgivelser.

Billedrotation: 90° billedrotation i urets retning via betjeningskaster.

Anvendelse:

F.eks. til hurtig kontrol af svejsesamlinger. Fejl kan måles direkte under inspektionen.

Leveringsomfang:

Inklusive 1× sonde nr. 492940 str. 2000 (IP67), kuffert, sondespejl (110°), der kan skrues på, SD-hukommelseskort, måleføler, USB-datakabel, rengøringsæt og 4 batterier nr. 081551 str. LR6.

Teknisk beskrivelse

Højde	55 mm
Bredde	123 mm
Sondelængde	2000 mm
Fokuseret dybdeskarphed	16 – 60 mm
Længde	275 mm
Displayopløsning	320×240 px
Vægt	0,37 kg
Kameraopløsning	640×480 px
Optagelsesformat	JPEG / AVI (30 fps)
Driftstemperatur	0 - 60 °C
Antal medfølgende batterier	4
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR6
Energiforsyning	Batteridrevet
Sonde-Ø	5,5 mm
Produkttype	Endoskop

Tilbehør

Endoskopsonde, halvstiv Sondelængde 1000 mm	492936 1000
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
Endoskopsonde, fleksibel Sondelængde 2000 mm	492940 2000
Endoskopsonde, kan vinkles, fleksibel Sondelængde 1000 mm	492942 1000
Endoskopsonde, halvstiv Sondelængde 1000 mm	492934 1000