



Vinkelpolerer WPO, Type: 72214950



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet for at kunne udnytte det anvendte værktøj optimalt.**
- **Med opspændingsdorn også anvendelig som glittemaskine til langsgående opgaver.**
- **Højeste omdrejningstalstabilitet ved enhver belastning i hele indstillingsområdet.**
- **Selvstartsspærre for at forhindre ukontrolleret genstart efter afbrydelse af strømmen.**

Leveringsomfang:

FEIN-vinkelpolerer WPO 14-25E, ekstra håndgreb. 1 transportkuffert, 1 holder (drejelig), beskyttelsesbøjle, opspændingsdorn til valser og ruller med multikilenot (100 mm), elastisk slibevalse, (100×100 mm, korn 60), lamelfiltvalse (100×100 mm, korn 180), støtteskive med burrelås-lukning (Ø 115 mm, M14), 1 slibefilt, bølgeformet 30x150 mm, opspændingsdorn 15–50 mm, 10 slibefilt med burrelås (Ø 115 mm fin).

Specialtilbehør:

Standardsæt, flader, nr. 077718 str. F, glittesæt til profiler, nr. 077718 str. S, poleringsset, nr. 077718 str. P, rørsæt, nr. 077718 str. R.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	1200 W
Producentbetegnelse	WPO-startsæt – rustfrit stål

Vægt	2,4 kg
Værktøjsholder	M14
Maks. polereværktøjs-Ø	250 mm
Maks. vibration iht. EN	3,5 m/s ²
Omdrejningstalområde	900 - 2500 min ⁻¹
Emballage	Kuffert
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Poleringsmaskine

Tilbehør

Sæt, rustfrit stål til vinkelpolerer WPO Type S	077718 S
Sæt, rustfrit stål til vinkelpolerer WPO Type F	077718 F
Sæt, rustfrit stål til vinkelpolerer WPO Type R	077718 R