

HOLEX**Endoskopsonde, halvstiv, reverserbar, Ø4,9 mm, Sondelængde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	492932 1000
GTIN	4045197609014
Artikelklasse	42L

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål med hvide LED'er, der kan dæmpes. Synsvinkel 0°.

Sonde med omskiftelig blikretning mellem 0° og 90° (2 kameraer) med betjeningsstast. Billedåbningsvinkel 56°.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Perfekt til inspektion i vanskeligt tilgængelige rum, f.eks. **Automotive:** Motor, gearkasse, tank, karosseri, instrumentbræt, sagkyndig. **Luftfart:** Drivværk, turbiner, ledningssystemer.

Byggeri: Vurdering af boligmasse, vandskader, skadedyrsangreb. **Rørlægning:** Svejesamlinger, opsporing af fremmedlegemer, lækager. **Hydrauliksystemer:** Cylindre, lækager. **Varme, sanitet, klima:** Ovne, kaminer, varmekedler, klimaanlæg, kloaksystemer. **Skadedyrsangreb:** Bistader, hvepseboer, fuglereder, insektgange. **Politi, told:** Køretøjskontrol, varekontrol.

Passer til:

Alle endoskopudførelser nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Specialtilbehør:

Adapter nr. 492896 til anvendelse af sonderne med foto- / video-endoskop nr. 492890 Gr. 2000.

Bemærk:

Andre sondetyper (op til 30 m) med andre sondehoved-Ø og blikretninger på forespørgsel.

Sonde til rørledningsinspektion:

- **Hoved-Ø: 28 mm**
- **Sondelængde: 22 m**
- **Billedåbningsvinkel: 150°**
- **8 kraftige LED'er.**

Teknisk beskrivelse

Sondelængde	1000 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kameraopløsning	320×240 px
Sonde-Ø	4,9 mm
Produktnavnsegenskab	Ø4,9 mm
Produkttype	Sonde