



## Præcisionsstiftfil smal, Længde uden angel mm / Schweizer hug: 150/2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	522100 150/2
GTIN	613548064887
Artikelklasse	53B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Schweiziske præcisionsfile** opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Specialstål med en hårdhedsgrad på **65–66 HRC**. Til forskel fra værkstedsfile har de **let konvekse former** afstemt præcist efter anvendelsesformålet, specielle hugningsvinkler og et udvidet udvalg af forskellige hugninger. Derfor opnås der altid glatte fileflader med den mest rationelle fileydelse.

**Flade sider huggede; stump afslutning.**

### Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	150 mm
Tværsnit	6,5×3 mm
Svarer til tysk hugning	3 – 4
Produkttype	Præcisionsfil

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		

Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	betinget egnet
INOX	egnet
Ti	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	betinget egnet

## Tilbehør

Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm	519400 120
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519510 100
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststofhefte Samlet længde 90 mm	519510 90
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25