

**Slibebånd, zirkonkorund (ZA) ZK713X, 75×3500 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558355 80
GTIN	4018875562031
Artikelklasse	56V

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Højeffektivt slibebånd** med **zirkonkorund (ZA)** til højere slibeydelse. **Den kontinuerlige selvslibning** muliggør sammenlignet med normal korund en **længere standtid** ved **højere skæreydelse** og ensartet overfladekvalitet.

X-lærred (robust) til høj slibeeffekt på stationære maskiner.

**Anvendelse:**

Til bearbejdning af alle **ståltyper og stållegeringer, støbejern** samt ikke-jernholdige metaller.

**Bemærk:**

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	80
Serie	Fortanding ZK713X
Slibemiddelforkortelse	ZA

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	75 mm
Slibebånd, længde	3500 mm
Produktnavnsegenskab	75×3500 mm
Produkttype	Slibebånd

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20-25 m/s	H
INOX	egnet	18-30 m/s	
Ti	egnet	10-20 m/s	
GG (G)	egnet	30-45 m/s	K
Træ	egnet	23-26 m/s	
tør	egnet		