



Præcisionsstiftfil smal, Længde uden angel mm / Schweizer hug: 200/2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	522100 200/2
GTIN	613548064986
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsfile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Specialstål med en hårdhedsgrad på **65–66 HRC**. Til forskel fra værkstedsfile har de **let konvekse former** afstemt præcist efter anvendelsesformålet, specielle hugningsvinkler og et udvidet udvalg af forskellige hugninger. Derfor opnås der altid glatte fileflader med den mest rationelle fileydelse.

Flade sider huggede; stump afslutning.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit	8,3×3,5 mm
Længde uden angel	200 mm
Svarer til tysk hugning	4
Produkttype	Præcisionsfil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		

Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	betinget egnet
INOX	egnet
Ti	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	betinget egnet

Tilbehør

2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519510 100
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519510 110
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststofhefte Samlet længde 120 mm	519550 120
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm	519400 120