



Præcisionsfladfil, Længde uden angel mm / Schweizer hug: 150/4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	520100 150/4
GTIN	613548065785
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsfile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Specialstål med en hårdhedsgrad på **65–66 HRC**. Til forskel fra værkstedsfile har de **let konvekse former** afstemt præcist efter anvendelsesformålet, specielle hugningsvinkler og et udvidet udvalg af forskellige hugninger. Derfor opnås der altid glatte fileflader med den mest rationelle fileydelse.

3 sider huggede; stump afslutning.

Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	150 mm
Tværsnit	18,5×4 mm
Svarer til tysk hugning	5
Produkttype	Præcisionsfil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		

Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	betinget egnet
INOX	egnet
Ti	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	betinget egnet

Tilbehør

Kunststofhefte Samlet længde 90 mm	519510 90
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519550 100
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 80 mm	519400 80
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm	519400 100
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 95 mm	519600 95