

RENISHAW**Rubinkugleføler Længde 10/11 mm, Kugle-Ø D: 1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	494220 1,5
GTIN	2050000956744
Artikelklasse	49F

Beskrivelse**Udførelse:**

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Kugle-Ø D	1,5 mm
effektiv arbejdslængde	4,5 mm
Materiale, skaft	Stål
Vægt	0,3 g
Skaft-Ø S	0,7 mm
Længde L	10 mm
Tilslutningsgevind	M2
Materiale, spids	rubin
Produkttype	Følere

Tilbehør

Følerindsatsforlænger Længde 20 mm	494214 20
------------------------------------	-----------

Følerindsatsforlænger Længde 30 mm	494214 30
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Følerindsatsforlænger Længde 10 mm	494214 10
Følerrengøringsæt	494240
5-vejs følerindsatsholder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Følerindsatsforlænger Længde 40 mm	494214 40