



## Slibebånd, zirkonkorund (ZA) GRIT R, 150×2000 mm, Korn: 36



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	558454 36
GTIN	4014586283678
Artikelklasse	56Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Spids-slibebånd, **ekstra groft polyestervæv** med kunstharpiksbinding, zirkonkorund (**ZA**) med slibeaktiv dæklagsbinding (afkølet slibning).

#### Anvendelse:

Til GRIT-båndslibemaskiner i serien GX, GIS, GI.

Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1 %

### Teknisk beskrivelse

Korn	36
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	150 mm
Slibebånd, længde	2000 mm
Produktnavnsegenskab	150×2000 mm

Produkttype

Slibebånd

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20-25 m/s	H
INOX	egnet	18-30 m/s	
Ti	egnet	10-20 m/s	
GG (G)	egnet	30-45 m/s	K
Træ	egnet	23-26 m/s	
tør	egnet		