

**Slibebånd Cubitron™II 984F, 150×2000 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558458 60
GTIN	4046719494958
Artikelklasse	53S

Beskrivelse**Udførelse:**

Cubitron™ II slibebånd 984F med rene præcisionsformede keramiske korn på stabilt YF-polyesterunderlag. **Højeffektivt slibebånd til forslibning** på stationære slibemaskiner. Afkølet slibning ved hjælp af slibehjælpemidler.

YF-lærred (robust) til **stationære slibemaskiner med højt arbejdstryk**.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som **rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan**, aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	60
Serie	Cubitron™II 984F

Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	150 mm
Slibebånd, længde	2000 mm
Produktnavnsegenskab	150×2000 mm
Produkttype	Slibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20-25 m/s	H
INOX	egnet	18-30 m/s	
GG (G)	egnet	30-45 m/s	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		