

RENISHAW**Rubinkugleføler Længde 10/11 mm, Kugle-Ø D: 0,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	494220 0,3
GTIN	2050000973604
Artikelklasse	49F

Beskrivelse**Udførelse:**

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vægt	0,3 g
Kugle-Ø D	0,3 mm
effektiv arbejdslængde	2 mm
Skaft-Ø S	0,2 mm
Materiale, skaft	Hårdmetal
Længde L	10 mm
Tilslutningsgevind	M2
Materiale, spids	rubin
Produkttype	Følere

Tilbehør

Følerindsatsforlænger Længde 20 mm	494214 20
------------------------------------	-----------

Følerrengøringssæt	494240
Følerindsatsforlænger Længde 30 mm	494214 30
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
5-vejs følerindsatsholder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Følerindsatsforlænger Længde 40 mm	494214 40
Følerindsatsforlænger Længde 10 mm	494214 10