

Mitutoyo

Måleprojektor med skærm Ø315 mm og objektiv 10 x, Type: A3005



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	493510 A3005
GTIN	
Artikelklasse	44C

Beskrivelse

Udførelse:

Profilprojektor til præcis gennemlys- og overfladelyskontrol af små og mellemstore emner.

Universalapparat til brug i produktion, laboratorium, kontrol og sliberi.

- **Standardobjektiv 10x. 20- og 50x objektiv, se Ekstraudstyr. Maks. objektivforvrængning 0,2%.**
- **Vertikal, drejelig 315 mm trådkorsskærm med indbygget digital vinkelvisning, mulighed for aflæsning i grader eller decimaler.**
- **Det telecentriske belysningsystem garanterer vertikal og konstant belysning af synsfeltet.**
- **Halogengennemlys og overfladelys er integreret i kabinettet.**
- **Massivt koordinatmålebord, med hurtig indstilling i begge akser.**
- **Indbygget digitaldisplay (med dataudgang) giver sikker og fejlfri måling.**
- **Til måling af længder, vinkler, kurver og radier.**

Leveringsomfang:

Inklusive objektiv 10x, blændebeskyttelse, hætte og netkabel.

Specialtilbehør:

Objektiv nr. 494010, vipbar centreringsstøtte nr. 494040, vandret prisme nr. 494050, klemholder nr. 493040, skærekantrenser / positionsmodellervoks nr. 354788.

Bemærk:

Andet specialtilbehør som f.eks. passende standardmåleplader eller kantsensor med analyseenhed QM-Data 200 på forespørgsel.

Måleområde X-akse: 150 mm

Måleområde y-akse: 50 mm

Aflæsning: 0,001 mm

Skærm-Ø: 315 mm

Længde: 760 mm

Bredde: 550 mm

Teknisk beskrivelse

Bredde	550 mm
Aflæsning	0,001 mm
Højde	1080 mm
Vægt	116 kg
Måleområde y-akse	50 mm
Skærm-Ø	315 mm
Maks. emnevægt	8 kg
Længde	760 mm
Måleområde X-akse	150 mm
Producentbetegnelse	PJ-A3005F-150
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Profilprojektor

Tilbehør

Objektiv til profilprojektor Forstørrelse (x gange) 50	494010 50
--	-----------