



## Holderfod



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	482900
GTIN	4030489221210
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Holderfod** til måleklodsholder nr. 481700. Anvendes som søgerblad, præcisionshøjderidser osv.; lakeret fod, slebet standflade. Fladen til måleklodsholderen er justeret præcist til standfladen.

Længde: 106 mm

Bredde: 70 mm

Højde: 28 mm

### Teknisk beskrivelse

Højde	28 mm
Bredde	70 mm
Længde	106 mm
Produkttype	Holderfod

### Tilbehør

Målekæber, par med cylindrisk ansats Ansats-Ø pr. kæbepar 10 mm	481900 10
---	-----------

Planparallele målebenspar Type 125	481902 125
Måleklodsholder med hurtigjustering Spændeområde 100-200 mm	481700 100-200
Plane måleben, par Type 100	481901 100
Planparallele målebenspar Type 100	481902 100
Målekæber, par med cylindrisk ansats Ansats-Ø pr. kæbepar 16 mm	481900 16
Målekæber, par med cylindrisk ansats Ansats-Ø pr. kæbepar 4 mm	481900 4
Måleklodsholder med hurtigjustering Spændeområde 200-400 mm	481700 200-400
Målekæber, par med cylindrisk ansats Ansats-Ø pr. kæbepar 20 mm	481900 20
Måleklodsholder med hurtigjustering Spændeområde 0-100 mm	481700 0-100
Plane måleben, par Type 125	481901 125