



VALTITAN præcisionshalvrundfil, Længde uden angel mm / Schweizer hug: 150/0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	525050 150/0
GTIN	613548062531
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Højtydende VALTITAN-præcisionsfile med ekstremt høj slidstyrke på grund af en overfladehårdhed på **1200 HV**. Den særlige tandform forhindrer, at filem stopper til med filspåner. Maksimal spåntagningsydelse og standtid. Næsten rustfri og kan derfor bruges i et stærkt korrosionsbelastet miljø. Efterlader ingen korroderende rester.

Alle sider huggede; spids afslutning.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit	15,1×5,8 mm
Længde uden angel	150 mm
Svarer til tysk hugning	1 – 2
Produkttype	Præcisionsfil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		

Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	egnet
INOX	egnet
Ti	egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	egnet

Tilbehør

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40