



VALTITAN præcisionshalvrundfil, Længde uden angel mm / Schweizer hug: 200/2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	525050 200/2
GTIN	613548062609
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Højtydende VALTITAN-præcisionsfile med ekstremt høj slidstyrke på grund af en overfladehårdhed på **1200 HV**. Den særlige tandform forhindrer, at filem stopper til med filspåner. Maksimal spåntagningsydelse og standtid. Næsten rustfri og kan derfor bruges i et stærkt korrosionsbelastet miljø. Efterlader ingen korroderende rester.

Alle sider huggede; spids afslutning.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit	21,1×6,3 mm
Længde uden angel	200 mm
Svarer til tysk hugning	4
Produkttype	Præcisionsfil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		

Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	egnet
INOX	egnet
Ti	egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	egnet

Tilbehør

2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm	519400 120
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519510 100
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519510 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120