



Habilis-præcisionsfil Samlet længde 215 mm, SH 00 / DH 1, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	527060 5
GTIN	613548056264
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsfile med de højeste krav til formnøjagtighed, præcisionshug, fileydelse og standtid. Nålefil-lignende former, dog med **kraftig, smedet** fire- eller sekskantet **angel** og **forstærket tværsnit**.

Fileskaft ikke nødvendigt.

Anvendelse:

Særligt velegnede til værktøjs- og formfremstilling på grund af de slanke, spidse afslutninger.

Habilis-præcisionsfile muliggør et **større arbejdstryk** end nålefile.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit	6,0×6,0 mm
Samlet længde	215 mm
Fileflader	3
Formbeskrivelse	firkant
Schweizisk behugning	00
Svarer til tysk hugning	1
Produktnavnsegenskab	SH 00 / DH 1
inkl. fileskaft	nej
Fileskaft nødvendigt	nej
Produkttype	Præcisionsfil

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Uni	betinget egnet		