



## Præcisionshalvrundfil, Længde uden angel mm / Schweizer hug: 200/1



### Bestillingsdata

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bestillingsnummeret | 525000 200/1 |
| GTIN                | 613548069585 |
| Artikelklasse       | 53B          |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Schweiziske præcisionsfile** opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Specialstål med en hårdhedsgrad på **65–66 HRC**. Til forskel fra værkstedsfile har de **let konvekse former** afstemt præcist efter anvendelsesformålet, specielle hugningsvinkler og et udvidet udvalg af forskellige hugninger. Derfor opnås der altid glatte fileflader med den mest rationelle fileydelse.

**Alle sider huggede; spids afslutning.**

### Teknisk beskrivelse

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Længde uden angel       | 200 mm        |
| Tværsnit                | 21,1×6,3 mm   |
| Svarer til tysk hugning | 3             |
| Produkttype             | Præcisionsfil |

### Brugerdata

|                               | Egnet til | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | egnet     |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet     |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet     |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet     |                |          |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Stål < 60 HRC  | egnet          |
| Stål < 67 HRC  | betinget egnet |
| INOX           | egnet          |
| Ti             | betinget egnet |
| GG (G)         | egnet          |
| CuZn           | egnet          |
| Kunststof, GFK | egnet          |
| Træ            | egnet          |
| Uni            | betinget egnet |

## Tilbehør

|   |               |
|---|---------------|
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm | 576000 100X25 |