



## Habilis-præcisionsfil Samlet længde 215 mm, SH 1 / DH 3, Type: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	527070 5
GTIN	613548056271
Artikelklasse	53B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Schweiziske præcisionsfile** med de højeste krav til formnøjagtighed, præcisionshug, fileydelse og standtid. Nålefil-lignende former, dog med **kraftig, smedet** fire- eller sekskantet **angel** og **forstærket tværsnit**.

**Fileskaft ikke nødvendigt.**

#### Anvendelse:

Særligt velegnede til værktøjs- og formfremstilling på grund af de slanke, spidse afslutninger.

**Habilis-præcisionsfile** muliggør et **større arbejdstryk** end nålefile.

### Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	firkant
Tværsnit	6,0×6,0 mm
Samlet længde	215 mm
Schweizisk behugning	1
Svarer til tysk hugning	3
Produktnavnsegenskab	SH 1 / DH 3
Produkttype	Præcisionsfil

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		

Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	egnet
INOX	egnet
Ti	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	betinget egnet