

Prøvestiftsæt i trækasse Toleranceklasse 1, Type: 6-7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483820 6-7
GTIN	2050001048615
Artikelklasse	48A

Beskrivelse

Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ± 2 HRC) og anløbet. Prøvestiftsæt er placeret overskueligt i en trækasse med mærkede huller (fra 1,5 mm Ø er prøvestifterne desuden selv påført mærkning). Prøvestiftlængde 40 mm op til Ø 0,99 mm, derover 70 mm.

Toleranceklasse 1: Stift-Ø $\pm 0,001$ mm. 1 trækasse.

Anvendelse:

Til arbejde på læreborværk eller inden for værktøjs- og instrumentfremstilling. F.eks. til måling af boringstolerancer, til lejekontrol af borer, kontrol af afstandstolerancer for to borer, tandhjuls- og gevindmålinger samt til vinkel- og profilttest osv.

Teknisk beskrivelse

Stigning	0,01 mm
Antal prøvestifter	100
Nominalmålområde	6,01 - 7 mm
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	1
Hårdhed	60 ± 2 HRC

Materiale	Specialstål
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S18
Produkttype	Prøvestift

Services

KalibreringKontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 100	020880 100
DAkKS-kalibreringKontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 100	020890 100