



Habilis-præcisionsfil Samlet længde 215 mm, SH 1 / DH 3, Type: 6



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|--------------|
| Bestillingsnummeret | 527070 6 |
| GTIN | 613548056257 |
| Artikelklasse | 53B |

Beskrivelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsfile med de højeste krav til formnøjagtighed, præcisionshug, fileydelse og standtid. Nålefil-lignende former, dog med **kræftig, smedet** fire- eller sekskantet **angel** og **forstærket tværsnit**.

Fileskaft ikke nødvendigt.

Anvendelse:

Særligt velegnede til værktøjs- og formfremstilling på grund af de slanke, spidse afslutninger.

Habilis-præcisionsfile muliggør et **større arbejdstryk** end nålefile.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---------------|
| Formbeskrivelse | trekant |
| Tværsnit | 9,5×9,5 mm |
| Samlet længde | 215 mm |
| Schweizisk behugning | 1 |
| Svarer til tysk hugning | 3 |
| Produktnavnsegenskab | SH 1 / DH 3 |
| Produkttype | Præcisionsfil |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|--------|-----------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Stål < 900 N/mm ² | egnet |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet |
| Stål < 55 HRC | egnet |
| Stål < 60 HRC | egnet |
| Stål < 67 HRC | egnet |
| INOX | egnet |
| Ti | betinget egnet |
| GG (G) | egnet |
| CuZn | egnet |
| Kunststof, GFK | egnet |
| Træ | egnet |
| Uni | betinget egnet |