



Præcisionshalvrundfil, Længde uden angel mm / Schweizer hug: 250/1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	525000 250/1
GTIN	613548069189
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsfile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Specialstål med en hårdhedsgrad på **65–66 HRC**. Til forskel fra værkstedsfile har de **let konvekse former** afstemt præcist efter anvendelsesformålet, specielle hugningsvinkler og et udvidet udvalg af forskellige hugninger. Derfor opnås der altid glatte fileflader med den mest rationelle fileydelse.

Alle sider huggede; spids afslutning.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit	25,5×7,5 mm
Længde uden angel	250 mm
Svarer til tysk hugning	3
Produkttype	Præcisionsfil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		

Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	betinget egnet
INOX	egnet
Ti	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	betinget egnet

Tilbehør

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20