



## Digital hårdhedstester Shore A, Type: A



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	495002 A
GTIN	2050001672032
Artikelklasse	49G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Shore hårdhedstester til bestemmelse af hårdhed efter Shore A eller D i overensstemmelse med DIN ISO 7619-1 (erstatte DIN 53505) og ASTM D 2240. Robust, handy aluminiumshus. Kontrastrigt, kraftigt LED-grafikdisplay. Hukommelse til 100 måleværdier med dato og klokkeslæt. USB-port til pc og oplader.

#### Anvendelse:

**Shore A:** Blødt gummi, elastomer, naturgummiprodukter, støbeharpiks, læder, neopren, polyester, blødt pvc.

#### Specialtilbehør:

Teststativ nr. 495016. Testblokke til kontrol på forespørgsel.

Software til generering af testprotokoller, statistikker og grafik på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	30-200
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	1

Batteritype	Lithium-ion
Testmetode	Shore A
Interface	USB-interface
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	P1
Produkttype	Hårdhedstester

### Services

KalibreringHårdhedstestapparat Shore A+D Type H	029000 H
DAkS-kalibreringHårdhedstestapparat Shore A+D Type H	029010 H

### Tilbehør

Teststativ	495016
------------	--------