

**Filtslibebånd (A) SC-BS, 20×520 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558495 180
GTIN	4001895540974
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, **ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling.**

Fleksibelt filtbånd til anvendelse på håndførte maskiner.

Anvendelse:

Til efterslibning af forsløbne eller børstede overflader med henblik på konstante og reproducerbare resultater. Også til fjernelse af flyverust, lettere tilsmudsninger og farveændringer.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	180
Farve	rød
Finhedsgrad	middel
Udførelse	A medium
Serie	SC-BS

Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	20 mm
Slibebånd, længde	520 mm
Produktnavnsegenskab	20x520 mm
Producentbetegnelse	SC-BS
Produkttype	Fiberslibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet	15-20 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	egnet	10 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	10 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	10 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	10 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	10 m/s	H
INOX	egnet	10 m/s	
Ti	egnet	10 m/s	
GG (G)	egnet	10 m/s	K
CuZn	egnet	10 m/s	N
Kunststof, GFK	egnet	10 m/s	
Træ	egnet	10 m/s	
Lak	egnet	10 m/s	
Uni	egnet	10 m/s	
tør	egnet		