

RENISHAW**Rubinkugleføler Længde 20 mm, Kugle-Ø D: 1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	494222 1,5
GTIN	2050000956775
Artikelklasse	49F

Beskrivelse**Udførelse:**

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø S	1 mm
Vægt	0,5 g
Materiale, skaft	Hårdmetal
Kugle-Ø D	1,5 mm
effektiv arbejdslængde	12,5 mm
Længde L	20 mm
Tilslutningsgevind	M2
Materiale, spids	rubin
Produkttype	Følere

Tilbehør

5-vejs følerindsatsholder M2 Type M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Følerindsatsforlænger Længde 20 mm	494214 20
Følerrengrøringsæt	494240
Følerindsatsforlænger Længde 10 mm	494214 10
Følerindsatsforlænger Længde 40 mm	494214 40
Følerindsatsforlænger Længde 30 mm	494214 30
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2