

Enkeltprøvestift Toleranceklasse 1, Type: 0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483920 0
GTIN	2050001861467
Artikelklasse	48A

Beskrivelse

Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ± 2 HRC) og anløbet. Overflade slebet og finslebet. Fra $\varnothing 1,5$ mm er størrelsen påført, 0,1 mm – 0,99 mm uden affasning. Fra 1,0 mm én side med affasning.

Toleranceklasse 1: Stift- $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Anvendelse:

Skal fedtsmøres før og efter brug.

Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede \varnothing endvidere angives**, f.eks. nr. 483900 str. 5 **10,08** og 483920 str. 5 **10,082**.

Teknisk beskrivelse

Målestiftlængde	40 mm
Stigning	0,001 mm
Nom. mål	0,301 - 0,499 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	1
Hårdhed	60 ± 2 HRC
Materiale	Specialstål
Produkttype	Prøvestift

Services

DAkS-kalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028260 20
KalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028240 20