



Digital hårdhedstester Shore D, Type: D



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	495004 D
GTIN	2050001672049
Artikelklasse	49G

Beskrivelse

Udførelse:

Shore hårdhedstester til bestemmelse af hårdhed efter Shore A eller D i overensstemmelse med DIN ISO 7619-1 (erstatte DIN 53505) og ASTM D 2240. Robust, handy aluminiumshus. Kontrastrigt, kraftigt LED-grafikdisplay. Hukommelse til 100 måleværdier med dato og klokkeslæt. USB-port til pc og oplader.

Anvendelse:

Shore D: Hårdt gummi, hårde kunststofmaterialer, akrylglas, resopal, stabilt termokunststof, vinylplader, polystyrol, trykruller.

Specialtilbehør:

Teststativ nr. 495016. Testblokke til kontrol på forespørgsel.

Ekstra lod nr. 495018.

Software til generering af testprotokoller, statistikker og grafik på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	30-210
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion

Antal medfølgende akkuer	1
Testmetode	Shore D
Interface	USB-interface
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	P1
Produkttype	Hårdhedstester

Services

KalibreringHårdhedstestapparat Shore A+D Type H	029000 H
DAkKS-kalibreringHårdhedstestapparat Shore A+D Type H	029010 H

Tilbehør

Teststativ	495016
Ekstra lodtil Shore D	495018