

Prøvestiftsæt i trækasse Toleranceklasse 2, Type: 6-7



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 483830 6-7 |
| GTIN | 2050001048707 |
| Artikelklasse | 48A |

Beskrivelse

Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ± 2 HRC) og anløbet. Prøvestiftsæt er placeret overskueligt i en trækasse med mærkede huller (fra 1,5 mm \varnothing er prøvestifterne desuden selv påført mærkning). Prøvestiftlængde 40 mm op til \varnothing 0,99 mm, derover 70 mm.

Toleranceklasse 2: Stift- $\varnothing \pm 0,002$ mm. 1 trækasse.

Anvendelse:

Til arbejde på læreborværk eller inden for værktøjs- og instrumentfremstilling. F.eks. til måling af boringstolerancer, til lejekontrol af borer, kontrol af afstandstolerancer for to borer, tandhjuls- og gevindmålinger samt til vinkel- og profilttest osv.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|----------------|
| Nominalmålområde | 6,01 - 7 mm |
| Stigning | 0,01 mm |
| Antal prøvestifter | 100 |
| Norm | DIN 2269 |
| Toleranceklasse | 2 |
| Hårdhed | 60 ± 2 HRC |

| | |
|-------------|-------------|
| Materiale | Specialstål |
| Emballage | Stabil boks |
| Kalibrering | S18 |
| Produkttype | Prøvestift |

Services

| | |
|--|------------|
| KalibreringKontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 100 | 020880 100 |
| DAkKS-kalibreringKontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 100 | 020890 100 |