

**3M****Filtslibebånd (A) SC-BS, 40×760 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 558503 100    |
| GTIN                | 2050001743800 |
| Artikelklasse       | 53M           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, **ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling.**

Fleksibelt filtbånd til anvendelse på håndførte maskiner.

**Anvendelse:**

Til efterslibning af forsløbne eller børstede overflader med henblik på konstante og reproducerbare resultater. Også til fjernelse af flyverust, lettere tilsmudsninger og farveændringer.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Kornstørrelsessammenligning | 100      |
| Farve                       | brun     |
| Finhedsgrad                 | grov     |
| Udførelse                   | A coarse |
| Serie                       | SC-BS    |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Slibemiddelforkortelse     | A              |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 %        |
| Slibebånd, bredde          | 40 mm          |
| Slibebånd, længde          | 760 mm         |
| Produktnavnsegenskab       | 40×760 mm      |
| Producentbetegnelse        | SC-BS          |
| Produkttype                | Fiberslibebånd |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | betinget egnet | 15-20 m/s      |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 10 m/s         | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 10 m/s         | P        |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          | 10 m/s         | H        |
| Stål < 60 HRC                 | egnet          | 10 m/s         | H        |
| Stål < 67 HRC                 | egnet          | 10 m/s         | H        |
| INOX                          | egnet          | 10 m/s         |          |
| Ti                            | egnet          | 10 m/s         |          |
| GG (G)                        | egnet          | 10 m/s         | K        |
| CuZn                          | egnet          | 10 m/s         | N        |
| Kunststof, GFK                | egnet          | 10 m/s         |          |
| Træ                           | egnet          | 10 m/s         |          |
| Lak                           | egnet          | 10 m/s         |          |
| Uni                           | egnet          | 10 m/s         |          |
| tør                           | egnet          |                |          |