



## Analog hårdhedstester Shore D, Type: D



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	495005 D
GTIN	2050001659637
Artikelklasse	49G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Shore hårdhedstester til bestemmelse af hårdhed efter Shore A eller D i overensstemmelse med DIN ISO 7619-1 (erstatte DIN 53505) og ASTM D 2240. Robust, handy aluminiumshus.

#### Anvendelse:

**Shore D:** Hårdt gummi, hårde kunststofmaterialer, akrylglas, resopal, stabilt termokunststof, vinylplader, polystyrol, trykruller.

#### Specialtilbehør:

Teststativ nr. 495016. Testblokke til kontrol på forespørgsel.  
Ekstra lod nr. 495018.

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	30-110
Testmetode	Shore D
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	P1

Produkttype

Hårdhedstester

**Services**

KalibreringHårdhedstestapparat Shore A+D Type H

029000 H

DAkks-kalibreringHårdhedstestapparat Shore A+D Type H

029010 H

**Tilbehør**

Ekstra lodtil Shore D

495018