

## Enkeltprøvestift Toleranceklasse 2, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483910 2
GTIN	2050001048912
Artikelklasse	48A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet ( $60 \pm 2$  HRC) og anløbet. Overflade slebet og finslebet. Fra  $\varnothing 1,5$  mm er størrelsen påført, 0,1 mm – 0,99 mm uden affasning. Fra 1,0 mm én side med affasning.

**Toleranceklasse 2:** Stift- $\varnothing \pm 0,002$  mm.

#### Anvendelse:

Skal fedtsmøres før og efter brug.

#### Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede  $\varnothing$  endvidere angives**, f.eks. nr. 483900 str. 5 **10,08** og 483920 str. 5 **10,082**.

### Teknisk beskrivelse

Målestiftlængde	70 mm
Stigning	0,01 mm
Nom. mål	1 - 2,99 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	2
Hårdhed	$60 \pm 2$ HRC
Materiale	Specialstål
Produkttype	Prøvestift

### Services

KalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028240 20
DAkS-kalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028260 20