

Enkeltprøvestift Toleranceklasse 1, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483900 4
GTIN	2050001048837
Artikelklasse	48A

Beskrivelse

Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ± 2 HRC) og anløbet. Overflade slebet og finslebet. Fra $\varnothing 1,5$ mm er størrelsen påført, 0,1 mm – 0,99 mm uden affasning. Fra 1,0 mm én side med affasning.

Toleranceklasse 1: Stift- $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Anvendelse:

Skal fedtsmøres før og efter brug.

Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede \varnothing endvidere angives**, f.eks. nr. 483900 str. 5 **10,08** og 483920 str. 5 **10,082**.

Teknisk beskrivelse

Målestiftlængde	70 mm
Stigning	0,01 mm
Nom. mål	6 - 9,99 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	1
Hårdhed	60 ± 2 HRC
Materiale	Specialstål
Produkttype	Prøvestift

Services

KalibreringPrøvestift maks. Ø 20

028240 20

DAkS-kalibreringPrøvestift maks. Ø 20

028260 20