

## Enkeltprøvestift Toleranceklasse 1, Type: 4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483920 4
GTIN	2050001860682
Artikelklasse	48A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet ( $60 \pm 2$  HRC) og anløbet. Overflade slebet og finslebet. Fra  $\varnothing 1,5$  mm er størrelsen påført, 0,1 mm – 0,99 mm uden affasning. Fra 1,0 mm én side med affasning.

**Toleranceklasse 1:** Stift- $\varnothing \pm 0,001$  mm.

#### Anvendelse:

Skal fedtsmøres før og efter brug.

#### Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede  $\varnothing$  endvidere angives**, f.eks. nr. 483900 str. 5 **10,08** og 483920 str. 5 **10,082**.

### Teknisk beskrivelse

Stigning	0,001 mm
Målestiftlængde	70 mm
Nom. mål	6,001 - 9,999 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	1
Hårdhed	$60 \pm 2$ HRC
Materiale	Specialstål
Produkttype	Prøvestift

### Services

KalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028240 20
DAkS-kalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028260 20