

HOLEX**Filtslibebånd (A), 13×610 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558484 280
GTIN	4045197525079
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, **ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling.**

Anvendelse:

Til efterslibning af forsløbne eller børstede overflader med henblik på konstante og reproducerbare resultater. Også til fjernelse af flyverust, lettere tilsmudsninger og farveændringer.

Teknisk beskrivelse

Farve	blå
Kornstørrelsessammenligning	280
Finhedsgrad	meget fin
Udførelse	A very fine
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Slibebånd, bredde	13 mm
Slibebånd, længde	610 mm
Produktnavnsegenskab	13×610 mm
Produkttype	Fiberslibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet	15-20 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	egnet	10 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	10 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	10 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	10 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	10 m/s	H
INOX	egnet	10 m/s	
Ti	egnet	10 m/s	
GG (G)	egnet	10 m/s	K
CuZn	egnet	10 m/s	N
Kunststof, GFK	egnet	10 m/s	
Træ	egnet	10 m/s	
Lak	egnet	10 m/s	
Uni	egnet	10 m/s	
tør	egnet		