

## Enkeltprøvestift Toleranceklasse 1, Type: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483900 5
GTIN	2050001048844
Artikelklasse	48A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

I førsteklasses lærestål, hærdet ( $60 \pm 2$  HRC) og anløbet. Overflade slebet og finslebet. Fra  $\varnothing 1,5$  mm er størrelsen påført, 0,1 mm – 0,99 mm uden affasning. Fra 1,0 mm én side med affasning.

**Toleranceklasse 1:** Stift- $\varnothing \pm 0,001$  mm.

**Anvendelse:**

Skal fedtsmøres før og efter brug.

**Bemærk:**

Ved bestilling skal den **ønskede  $\varnothing$  endvidere angives**, f.eks. nr. 483900 str. 5 **10,08** og 483920 str. 5 **10,082**.

### Teknisk beskrivelse

Målestiftlængde	70 mm
Stigning	0,01 mm
Nom. mål	10 - 11,99 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	1
Hårdhed	$60 \pm 2$ HRC
Materiale	Specialstål
Produkttype	Prøvestift

### Services

KalibreringPrøvestift maks. Ø 20

028240 20

DAkS-kalibreringPrøvestift maks. Ø 20

028260 20