

RENISHAW**Rubinkugleføler Længde 10/11 mm, Kugle-Ø D: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	494220 8
GTIN	2050000973444
Artikelklasse	49F

Beskrivelse**Udførelse:**

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Kugle-Ø D	8 mm
Skaft-Ø S	2,5 mm
Vægt	1,5 g
Materiale, skaft	Stål
effektiv arbejdslængde	11 mm
Længde L	11 mm
Tilslutningsgevind	M2
Materiale, spids	rubin
Produkttype	Følere

Tilbehør

5-vejs følerindsatsholder M2 Type M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Følerindsatsforlænger Længde 40 mm	494214 40
Følerindsatsforlænger Længde 10 mm	494214 10
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Følerindsatsforlænger Længde 20 mm	494214 20
Følerindsatsforlænger Længde 30 mm	494214 30
Følerrengøringsæt	494240