




Præcisionsskruestik, Kæbebredde A: 15mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 494480 15 |
| GTIN | 4045197525406 |
| Artikelklasse | 42L |

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionsskruestik i hårdtforchromet (messing) eller eloxeret (aluminium) udførelse. Ideel til brug ved små dele, f.eks. på mikroskoper eller profilprojektorer eller med ruhedsmålere. Vinkelnøjagtighed 0,04 mm, udskiftelige spændebakker af hærdet, rustfrit stål samt kunststof. Faste spændebakker med prismer til cylindriske dele. Den ekstra prisme på den faste spændebakke samt spændenoterne på langsiden giver flere anvendelsesmuligheder.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|------------------------|
| Materiale, skruestik | Messing hårdforchromet |
| Samlet højde c | 15 mm |
| Samlet længde a | 50 mm |
| Maks. spændeområde b | 14,5 mm |
| Kæbebredde A | 15 mm |
| Kæbehøjde C | 6 mm |
| Samlet bredde B | 15 mm |
| Produkttype | Kontrolskruestik |

