




## Præcisionsskruestik, Kæbebredde A: 25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	494480 25
GTIN	4045197525413
Artikelklasse	42L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Præcisionsskruestik i hårdtforchromet (messing) eller eloxeret (aluminium) udførelse. Ideel til brug ved små dele, f.eks. på mikroskoper eller profilprojektorer eller med ruhedsmålere. Vinkelnøjagtighed 0,04 mm, udskiftelige spændebakker af hærdet, rustfrit stål samt kunststof. Faste spændebakker med prismer til cylindriske dele. Den ekstra prisme på den faste spændebakke samt spændenoterne på langsiden giver flere anvendelsesmuligheder.

### Teknisk beskrivelse

Materiale, skruestik	aluminium elokseret
Samlet højde c	25 mm
Maks. spændeområde b	24,5 mm
Samlet længde a	75 mm
Kæbebredde A	25 mm
Kæbehøjde C	10 mm
Samlet bredde B	25 mm
Produkttype	Kontrolskruestik

