

RENISHAW**Rubinkugleføler Længde 20 mm, Kugle-Ø D: 0,7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	494222 0,7
GTIN	2050000973468
Artikelklasse	49F

Beskrivelse**Udførelse:**

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Kugle-Ø D	0,7 mm
Materiale, skaft	Hårdmetal
effektiv arbejdslængde	12 mm
Vægt	0,3 g
Skaft-Ø S	0,5 mm
Længde L	20 mm
Tilslutningsgevind	M2
Materiale, spids	rubin
Produkttype	Følere

Tilbehør

Følerrensringssæt	494240
-------------------	--------

Følerindsatsforlænger Længde 10 mm	494214 10
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Følerindsatsforlænger Længde 20 mm	494214 20
5-vejs følerindsatsholder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Følerindsatsforlænger Længde 40 mm	494214 40
Følerindsatsforlænger Længde 30 mm	494214 30