




## Præcisionsskruestik, Kæbebredde A: 35mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	494480 35
GTIN	4045197525420
Artikelklasse	42L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Præcisionsskruestik i hårdtforchromet (messing) eller eloxeret (aluminium) udførelse. Ideel til brug ved små dele, f.eks. på mikroskoper eller profilprojektorer eller med ruhedsmålere. Vinkelnøjagtighed 0,04 mm, udskiftelige spændebakker af hærdet, rustfrit stål samt kunststof. Faste spændebakker med prismer til cylindriske dele. Den ekstra prisme på den faste spændebakke samt spændenoterne på langsiden giver flere anvendelsesmuligheder.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde a	100 mm
Maks. spændeområde b	34,5 mm
Materiale, skruestik	aluminium elokseret
Samlet højde c	35 mm
Kæbebredde A	35 mm
Kæbehøjde C	14 mm
Samlet bredde B	35 mm
Produkttype	Kontrolskruestik

