

RENISHAW**Rubinkugleføler Længde 20 mm, Kugle-Ø D: 1/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	494222 1/7
GTIN	2050000973475
Artikelklasse	49F

Beskrivelse**Udførelse:**

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø S	0,7 mm
effektiv arbejdslængde	7 mm
Kugle-Ø D	1 mm
Materiale, skaft	Hårdmetal
Vægt	0,5 g
Længde L	20 mm
Tilslutningsgevind	M2
Materiale, spids	rubin
Produkttype	Følere

Tilbehør

Følerindsatsforlænger Længde 20 mm	494214 20
------------------------------------	-----------

Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Føllerengøringsæt	494240
Følerindsatsforlænger Længde 10 mm	494214 10
Følerindsatsforlænger Længde 40 mm	494214 40
5-vejs følerindsatsholder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Følerindsatsforlænger Længde 30 mm	494214 30