



## Præcisionsnålefil Samlet længde 140 mm, SH 2 / DH 3, Type: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	527330 5
GTIN	613548047927
Artikelklasse	53B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Schweiziske præcisionsnålefile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Hugningslængde =  $\frac{1}{2}$  filelængde. Fremstillet af specialstål til præcisionsfile med høj slidstyrke (65-66HRC). Præcist afstemte former, specielle hugningsvinkler og stort udvalg af forskellige hugninger. Høj fileydelse.

**Quick-release-skaft, se nr. 519700.**

#### Norm:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Bemærk:

Se også under „Habilis“-præcisionsfile nr. 527050 – 527070.

### Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	firkant
Fileflader	4
Samlet længde	140 mm
Tværsnit	2,2×2,2 mm

Schweizisk behugning	2
Svarer til tysk hugning	4
Produktnavnsegenskab	SH 2 / DH 3
Produkttype	Præcisionsnålefile

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Uni	betinget egnet		

## Tilbehør

Quick-release-skaftTil nålefile Type 2	519700 2
Quick-release-skaftTil nålefile Type 3	519700 3