

**Filtslibebånd (A) SC-BL, 150×2000 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558509 100
GTIN	4001895542473
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, **ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling.**

Stabilt filtbånd med lav båndstrækning til højeste belastninger.

Anvendelse:

Til efterslibning af forsløbne eller børstede overflader med henblik på konstante og reproducerbare resultater. Også til fjernelse af flyverust, lettere tilsmudsninger og farveændringer.

Teknisk beskrivelse

Farve	brun
Kornstørrelsessammenligning	100
Finhedsgrad	grov
Udførelse	A coarse
Serie	SC-BL

Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	150 mm
Slibebånd, længde	2000 mm
Produktnavnsegenskab	150×2000 mm
Producentbetegnelse	SC-BL
Produkttype	Fiberslibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet	15-20 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	egnet	10 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	10 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	10 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	10 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	10 m/s	H
INOX	egnet	10 m/s	
Ti	egnet	10 m/s	
GG (G)	egnet	10 m/s	K
CuZn	egnet	10 m/s	N
Kunststof, GFK	egnet	10 m/s	
Træ	egnet	10 m/s	
Lak	egnet	10 m/s	
Uni	egnet	10 m/s	
tør	egnet		